


ИНСТРУКЦИЯ | ЛАЗЕРНАЯ ТРУБКА CO2 LASEA 1200 CL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классическая модель, устоявшиеся технологии, стабильная производительность, надежное качество, и небольшой размер лазерного пятна – отличительные особенности данной серии лазерных трубок. Применимы как для гравировки, так и для резки.

- Надежность:** Трубка выдувается из высококачественного импортного стекла.
- Мощность:** выше на 30% по сравнению с аналогичными лазерными трубками такой же длины.
- Долговечность:** наличие катализатора и особого покрытия электродов в данных лазерных трубках обеспечивает более стабильное излучение лазерного луча и, снижает вероятность снижения мощности лазерного луча в течение всего периода использования лазерной трубки.



КАЧЕСТВО

Жизненный цикл: до 3 000 часов
Гарантия: 300 дней



СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Пожалуйста, не используйте ватные тампоны или другие салфетки для чистки полупрозрачного зеркала в трубке. Это повлияет на выходную мощность лазерного луча.

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ОПТИКИ:

- Если вы заметили, что на полупрозрачном зеркале присутствуют пятна, первым делом, **отключите лазерную трубку** от питания.
- Используйте **воздушный компрессор**, чтобы выдуть пыль и грязь с полупрозрачного зеркала.
- Используйте **шприц со спиртом**, чтобы распылить его на полупрозрачное зеркало.
- После испарения** спирта снова включите лазерную трубку.

ВАЖНО!



- Не используйте ацетон для очистки полупрозрачного зеркала.
- Без необходимости не крутите болты, которыми фиксируются провода блока питания лазерной трубки.
- При проверке пятна от лазерного луча на оргстекле, держите оргстекло на расстоянии 300 мм от конца лазерной трубки.
- Для безопасности при работе с лазерной трубкой, пожалуйста, надевайте защитные очки при работе.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА



При хранении и транспортировке лазерной трубки Co2 лазера, пожалуйста, **слейте охлаждающую жидкость** и **накройте концы трубки пылезащитными пакетами**.

Для хранения требуемая температура окружающей среды составляет **2-40 Со**, а **влажность - 10-60%**.

Для фиксации лазерных трубок и предотвращения их скольжения во время транспортировки необходимо использовать поролон и другие виды упаковочных материалов.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	1200CL
Длина (мм)	1200±20
Диаметр (мм)	Ø55±
Номинальная мощность (Ватт)	260
Максимальная мощность (Ватт)	70
Максимальный ток (мА)	22
Катализатор	ДА